

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasa ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha rea-lizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40 |
| Código     | <a href="#">1301990000</a>  |
| Tipo       | HDC 32B SBU 2M40G CS  |
| GTIN (EAN) | 4050118371543   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

### Dimensiones y pesos

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profundidad                | 139 mm |
| Altura                     | 79 mm  |
| Anchura                    | 97 mm  |
| Medida de fijación, altura | 67 mm  |
| Peso neto                  | 604 g  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas)      | 5.4724 inch |
| Altura (pulgadas)           | 3.1102 inch |
| Anchura (pulgadas)          | 3.8189 inch |
| Medida de fijación, anchura | 112 mm      |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |

### Datos generales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Par de apriete               | 2 Nm                      |
| Tipo de protección           | IP65, en estado conectado |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable          |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Carcasas EMC     | No                              |

### Dimensiones

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 112 mm |
| Anchura capota C                     | 83 mm  |
| Longitud, caja                       | 94 mm  |
| Altura de la base B1                 | 5 mm   |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Entrada de cable | con tuerca |
| Anchura base C1  | 93 mm      |
| Altura capota B  | 79 mm      |

### Versión

|   |  |
|---|--|
| Dimensiones de las entradas de cable              | M 40                                       |
| Par de apriete                                    | 2 Nm                                       |
| Número de entradas de cable en la parte 2 lateral |  |
| Versión, sistema de cierre                        | Enclavamiento lateral en la parte inferior |
| Tamaño de instalación                             | 10   |
| Tipo  | Carcasa básica                             |
| Junta   | NBR  |
| Color (RAL)                                       | RAL 7035                                   |
| Indicado para ModuPlug®                           | Sí   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Parte superior/Parte inferior/Tapa                 | Parte inferior        |
| Número de entradas de cable en la parte 0 superior |                       |
| Versión, cajas                                     | Carcasa básica        |
| Diseño   | Estándar              |
| Entrada de cable                                   | con tuerca            |
| Tipo de enclavamiento                              | Enclavamiento lateral |
| Tuercas (internas)                                 | M 40                  |
| BG   | 10                    |

### Clasificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |

**HDC 32B SBU 2M40G CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Capota, entrada del cable en la parte lateral



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcchas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | HDC 32B TSBU 1PG29G        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1666840000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190424046              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29 |
| Tipo       | HDC 32B TSBU 1M32G         | Versión   |
| Código     | <a href="#">1788400000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65,                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248205936              | en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector,                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32  |

### Capota, entrada del cable en la parte superior



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcchas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 32B TOBU 1M40G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1221070000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Caja de conector, Entrada del cable parte superior, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40  |
| GTIN (EAN) | 4032248998180              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | HDC 32B TOBU 1PG29G        | Versión  |
| Código     | <a href="#">1666870000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190424077              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | HDC 32B TOBU 1M32G         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1788430000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248205967              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

### Tapa



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasa ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | HDC 32B DODQ 4BO           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1165790000</a> | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 10, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Tapa para partes inferiores de la capota, |
| GTIN (EAN) | 4032248964512              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       | Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar   |