

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PRO-FINET) de metal, carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Adapter
Código	1302000000
Tipo	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0118 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	24.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.9528 inch
Peso neto	61.53 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de montaje	2 tornillos, M3 (no incluidos)	Tipo de protección	IP67

Normas generales

N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Sección del montaje

Dibujo acotado

