
Hoja técnica

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Distribuidor en Y, versión FreeCon para conectores macho PushPull var. 14 según IEC 61076-3-117, de metal, con conector híbrido de 10 polos

Datos generales para pedido

Versión	Distribuidor en Y, FreeCon, Híbrido, IP65
Código	1312230000
Tipo	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	1050 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...75 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material capotas	Perfil de aluminio, Tapa: zinc fundido en matriz, pintado
Tipo de protección	IP65		

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14

Datos técnicos de los conectores híbridos

Ciclos de enchufado (conector híbrido)	500	Material básico de capotas (conector híbrido)	Fundición inyectada de zinc (brida), PA 66
Apantallado (conector híbrido)	contacto de apantallamiento 360°	Material de junta (conector híbrido)	NBR
Tensión nominal (DIN EN 61984) (conector híbrido)	24 V	Material de contacto (conector híbrido)	aleación de cobre
Resistencia de contacto (conector híbrido)	≤ 10 mΩ	Nivel de protección (conector híbrido)	IP65
Número de polos	10	Corriente nominal (conector híbrido)	3 A por contacto

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	

Sets - hybrid



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector híbrido

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versión
Código	1072910000	Conector macho híbrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Cantidad	10 ST	