


NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora (borne), marrón-rojo, Altura: 15 mm, Profundidad: 2 mm, Cobre
Código	1313600000
Tipo	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
Cantidad	20 M

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	2000 mm	Anchura (pulgadas)	78.74 inch
Peso neto	227.5 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Material básico	Cobre	Superficie	pulido electrolítico
Color	marrón-rojo		

Datos nominales

Corriente nominal	24 A
-------------------	------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Superficie	pulido electrolítico
-----------------------	-----------------	------------	----------------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versión
Código	0296700000	Tornillo de sujeción (borne), 5.00 mm, Acero, Profundidad: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Anchura: 8.5 mm, Altura: 8.5 mm
Cantidad	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versión
Código	0280100000	Elemento de fijación (borne), plata, Altura: 12.5 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Acero, 180 °C
Cantidad	100 ST	

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo	SH 1	Versión
Código	0299860000	Soporte de la barra colectora, beige, 100 °C, Anchura: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	