

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Imagen de producto



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Versión | Barra colectoras (borne), marrón-rojo, Altura: 15 mm, Profundidad: 2 mm, Cobre |
| Código | 1313600000 |
| Tipo | NSCH 2M |
| GTIN (EAN) | 4008190052096 |
| Cantidad | 20 M |

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0787 inch |
| Altura | 15 mm | Altura (pulgadas) | 0.5906 inch |
| Anchura | 2000 mm | Anchura (pulgadas) | 78.74 inch |
| Peso neto | 227.5 g | | |

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

| | | | |
|-----------------|-------------|------------|----------------------|
| Material básico | Cobre | Superficie | pulido electrolítico |
| Color | marrón-rojo | | |

Datos nominales

Corriente nominal 24 A

Generalidades

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Superficie | pulido electrolítico |
|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de montaje




Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BFSC M5X8 SCHLITZ | Versión |
| Código | 0296700000 | Tornillo de sujeción (borne), 5.00 mm, Acero, Profundidad: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190881764 | Anchura: 8.5 mm, Altura: 8.5 mm |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | DKSUE NSCH/ESCH | Versión |
| Código | 0280100000 | Elemento de fijación (borne), plata, Altura: 12.5 mm, Anchura: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190036348 | mm, Acero, 180 °C |
| Cantidad | 100 ST | |

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo | SH 1 | Versión |
| Código | 0299860000 | Soporte de la barra colectora, beige, 100 °C, Anchura: 26 mm, V-2, |
| GTIN (EAN) | 4008190135133 | Poliamida 66, atornillado |
| Cantidad | 20 ST | |