

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Acoplamiento, versión FreeCon para conector de fibra óptica PushPull var.14 según IEC 61076-3-117 de metal

Datos generales para pedido

Versión	Toma de enchufe, FreeCon, SCRJ, Conector, IP65
Código	1318150000
Tipo	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	43.9 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7283 inch
Altura	52 mm	Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1.6142 inch
Peso neto	224.56 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color	plata	Material capotas	Perfil de aluminio, Tapa: zinc fundido en matriz, pintado
Tipo de montaje	Montaje del tornillo	Tipo de protección	IP65

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

Propiedades ópticas acoplamiento de fibra óptica


Atenuación de inserción (acoplamiento de fibra óptica)	<0,2 dB
--	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Dibujos

Dibujo acotado




Bottom view

Dibujo acotado




Bottom view with mounting foot

Dibujo acotado



Front view

Dibujo acotado



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo




Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión	
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Cantidad	10 ST		

SC-RJ



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF	Versión	
Código	1191550000	Conector de fibra óptica, Variante 14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
Cantidad	10 ST		