



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad. El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Versión	TM-I, Señalizadores conectores, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, bajo demanda
Código	<a href="#">1323720000</a>
Tipo	TM-I 12/18 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118126792
Cantidad	48 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1575 inch
Peso neto	0.29 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta

0.003 kg CO<sub>2</sub> eq.**Datos generales**

Orientación de la impresión	horizontal y vertical
-----------------------------	-----------------------

Nº por hoja	80
-------------	----

Tipo de impresión	según especificaciones del cliente
-------------------	------------------------------------

Anchura	4 mm
---------	------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	bajo demanda
-------	--------------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Caracteres impresos	Requiere archivo M-Print PRO
---------------------	------------------------------

Etiqueta de recomendación	Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO)
---------------------------	---

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
--	------------------	-----------

Impresora compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
----------------------	---

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Insert markers
---	------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Diámetro externo del conductor, max.	79 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.7 mm	diámetro externo del conductor	1.7 - 79 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		