



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Pie de enclavamiento, RS 80, RS 90, RS 100 naranja, Pie de clip para RS 80/90/100, Anchura: 17.5 mm |
| Código     | <a href="#">1324460000</a>  |
| Tipo       | RF 180 OR 1665  |
| GTIN (EAN) | 4008190159870   |
| Cantidad   | 20 Pieza  |

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 26.6 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.0472 inch |
| Altura      | 79.2 mm | Altura (pulgadas)      | 3.1181 inch |
| Anchura     | 17.5 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.689 inch  |
| Peso neto   | 5.95 g  |                        |             |

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

|                                  |            |                      |       |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2        | Materiales aislantes | PA 66 |
| Superficie                       | no probado | Material básico      | PA 66 |

### Datos generales

|                            |          |                      |            |
|----------------------------|----------|----------------------|------------|
| Color                      | naranja  | Tipo de protección   | IP20, IP00 |
| Carta de colores (similar) | RAL 2000 | Capacidad de sellado | No         |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 |             |             |