



Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes. En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable MetalliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de instalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

Versión	MetalliCard, Señalizadores de dispositivos, 26.8 x 18 mm, plata
Código	<a href="#">1327630000</a>
Tipo	CC-M 27/18 AL
GTIN (EAN)	4050118132526
Cantidad	200 Pieza

## CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	0.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0197 inch
Altura	26.8 mm	Altura (pulgadas)	1.0551 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0.7087 inch
Peso neto	0.61 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C
----------------------------------	--------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

## Datos generales

Tamaño del recuadro para rotulación	27 x 18 mm
-------------------------------------	------------

Versión	enchufable
---------	------------

Anchura	18 mm
---------	-------

Gama de temperaturas de servicio, max.	130 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
--	--------

Color	plata
-------	-------

Material básico	Aluminio anodizado
-----------------	--------------------

Caracteres impresos	sin
---------------------	-----

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MetalliCard
--	------------------	-------------

Tamaño del campo para rotulación	25 x 15 mm
----------------------------------	------------

Industrias recomendadas	Energía, Procesos
-------------------------	-------------------

Impresora compatible	
----------------------	--

Número de señalizadores por combinación	1 MetalliCard = Device markers
---	--------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C
----------------------------------	--------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## CC-M 27/18 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Drawings

### Ejemplo de uso



## Accessories

## Productos complementarios



## Datos generales para pedido

Tipo	DKB CC 27/18	Versión
Código	<a href="#">1341140000</a>	MetalliCard, Tiras adhesivas, 27 x 18 mm, transparente
GTIN (EAN)	4050118145625	
Cantidad	320 ST	
Tipo	INLAY CC-M 27/18	Versión
Código	<a href="#">1341040000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145397	
Cantidad	1 ST	
Tipo	INLAY CC-M UNIVERSAL	Versión
Código	<a href="#">1341120000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PRIMER CC-M	Versión
Código	<a href="#">2068020000</a>	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Cantidad	100 ST	