CC-M 15/45 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los señalizadores MetalliCard, disponibles en aluminio y acero inoxidable, dan respuesta a una amplia gama de necesidades de identificación. Las etiquetas de aluminio anodizado son una opción asequible para un gran número de aplicaciones; además, el empleo de varios colores garantiza una impresión de grandes contrastes.En las exigentes industrias química y de procesos, puedes confiar en los señalizadores de acero inoxidable Meta-IliCard gracias a su excelente resistencia. Sus formatos cubren cualquier necesidad de identificación. Garantizan una señalización de elevada calidad tanto en equipos pequeños como en placas de identificación. MetalliCard ofrece además una gran variedad de opciones de intalación. MetalliCard son señalizadores de uso universal gracias a sus múltiples sistemas de fijación: adhesivo, remachado, con portaetiquetas o carriles, o en combinación con abrazaderas de acero inoxidable.

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	MetalliCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 45
	mm, plata
Código	1327730000
Tipo	CC-M 15/45 AL
GTIN (EAN)	4050118132601
Cantidad	200 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1



CC-M 15/45 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	0.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0197 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch

Conformidad

0.85 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -55...130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión	enchufable	
Anchura	45 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	130 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	
Color	plata	
Material básico	Aluminio anodizado	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MetalliCard
Tamaño del campo para rotulación	15.2 x 42.2 mm	
Industrias recomendadas	Energía, Procesos	
Impresora compatible		
Número de señalizadores por combinación	1 MetalliCard = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-55130 °C	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

CC-M 15/45 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



CC-M 15/45 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Productos complementarios



Datos generales para pedido

Tipo	DKB CC 15/45	Versión
Código	<u>1341170000</u>	MetalliCard, Tiras adhesivas, 15 x 45 mm, transparente
GTIN (EAN)	4050118145441	
Cantidad	240 ST	
Tipo	INLAY CC-M 15/45	Versión
Código	<u>1341090000</u>	
GTIN (EAN)	4050118145175	
Cantidad	1 ST	
Tipo	INLAY CC-M UNIVERSAL	Versión
Código	1341120000	
GTIN (EAN)	4050118145458	
GTIN (EAN) Cantidad		
	4050118145458	Versión
Cantidad	4050118145458 1 ST	Versión
Cantidad Tipo	4050118145458 1 ST PRIMER CC-M	Versión