

## THM MT30X 17.5/17.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

### Datos generales para pedido

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Versión    | THM, Señalizadores de dispositivos, 17.5 x 17.5 mm, plata |
| Código     | <a href="#">1338280000</a>                                |
| Tipo       | THM MT30X 17.5/17.5 SI                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118142839                                             |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                   |

## THM MT30X 17.5/17.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura      | 17.5 mm | Altura (pulgadas)      | 0.689 inch  |
| Anchura     | 17.5 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.689 inch  |
| Peso neto   | 611 g   |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                                |                                                                    |                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Adhesivos                                      | Adhesivo de acrilato                                               |                      |
| Procedimiento de impresión                     | Termotransferencia                                                 |                      |
| Versión                                        | autoadhesivo, libre de halógenos                                   |                      |
| Anchura                                        | 17.5 mm                                                            |                      |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-0                                                                |                      |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 150 °C                                                             |                      |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                                                             |                      |
| Color                                          | plata                                                              |                      |
| Halógenos                                      | No                                                                 |                      |
| Material básico                                | Poliéster                                                          |                      |
| Caracteres impresos                            | sin                                                                |                      |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega                                                   | Carrete de etiquetas |
| Homologación según UL 969                      | Sí                                                                 |                      |
| Impresora compatible                           | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                      |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 Label reel = Device markers                                      |                      |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...150 °C                                                       |                      |
| Unidades por rollo                             | 5000                                                               |                      |

## Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



## THM MT30X 17.5/17.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM 110/360 SW       | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |