



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas.

Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	1338800000
Tipo	CS 30-20
GTIN (EAN)	4050118143331
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-02-28T00:00:00+01:00
Producto alternativo	STRIPAX

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	176 mm	Anchura (pulgadas)	6.9291 inch
Peso neto	150 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d

Datos técnicos

Versión	mecánico una mano
---------	-------------------

Pinzas

Con aislamiento de protección 1000V	No
-------------------------------------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		