

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Soporte de la barra colectora, plata, 85 °C, Anchura: 15 mm, None, Acero, cincado, Montaje directo
Código	1340870000
Tipo	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	24.39 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
Temperatura permanente de trabajo, max. 85 °C			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Acero, cincado	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

Generalidades

Número de polos	1	Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------	---	-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		