

**Similar a la ilustración**

Las etiquetas ThermoMark ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia.

Los diversos materiales y el sistema de impresión fácil para el usuario THM Pro y M-Print Pro optimizan todas las necesidades de señalización.

- etiquetas de poliéster de alta calidad, disponibles en diferentes colores,
- posición automática de las etiquetas en la impresora para un centrado perfecto de la impresión en cada etiqueta
- La impresora THM Pro asegura una elevada resistencia de la impresión.

**Datos generales para pedido**

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 23 x 45 mm, amarillo
Código	<a href="#">1368740000</a>
Tipo	THM GEW 45/23 GE
GTIN (EAN)	4050118170788
Cantidad	1 Pieza

**THM GEW 45/23 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0118 inch
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0.9055 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	724 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Adhesivos	Adhesivo de caucho	
Color de material según código de resistencia	4	
Nº por hoja	2000	
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	45 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-29 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	Sí	
Material básico	Tejido de algodón	
Caracteres impresos	sí	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Homologación según UL 969	No	
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-29...80 °C	
Unidades por rollo	2000	

**Señalizadores de dispositivos**

Halógenos	Sí
-----------	----

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**

---



**Dibujos**



**THM GEW 45/23 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	