

**SAIE-M23S-S-EM-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

**Datos generales para pedido**

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Código	<a href="#">1373440000</a>
Tipo	SAIE-M23S-S-EM-M20
GTIN (EAN)	4050118175028
Cantidad	1 Pieza

**SAIE-M23S-S-EM-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	20 g
-----------	------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme
RoHS	

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
------	--------------------------------------

**Datos técnicos conectores de libre configuración**

Material capotas	Aleación de cobre y zinc	Tipo de protección	IP67, IP69K
Grado de polución	3	Conexión de apantallamiento	Sí
Rango de temperatura caja	-40...+125 °C		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		


## SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado



### Sección del montaje



M 20 x 1,5: 20,2 + 0,1