

ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

Versión	TERMSERIES, Conexión transversal
Código	1391600000
Tipo	ZQV 1.5N/R6.4/19 SW
GTIN (EAN)	4050118191806
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2021-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	TCC 6.4/51 BK

ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	4.9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1929 inch
Altura	13.1 mm	Altura (pulgadas)	0.5157 inch
Anchura	119 mm	Anchura (pulgadas)	4.685 inch
Peso neto	4.65 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Tensión nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Datos generales

Versión	puede cortarse según el tamaño necesario	Color	negro
---------	--	-------	-------

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Datos de conexión


Paso en mm (P)	6.40 mm
----------------	---------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Dibujos

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 14	Versión	
Código	1157820000	Herramientas para cortar, Alicete accionable con una mano	
GTIN (EAN)	4032248945344		
Cantidad	1 ST		

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

Tipo	KT ZQV	Versión	
Código	9002170000	Cutting tool for one-hand operation	
GTIN (EAN)	4032248291670		
Cantidad	1 ST		
Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versión	
Código	9004500000	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
Cantidad	1 ST		