

ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

| Versión              | TERMSERIES, Conexión transversal |
|----------------------|----------------------------------|
| Código               | <a href="#">1391610000</a>       |
| Tipo                 | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT              |
| GTIN (EAN)           | 4050118191783                    |
| Cantidad             | 10 Pieza                         |
| Estado de entrega    | Retirado                         |
| Disponible hasta     | 2021-06-30T00:00:00+02:00        |
| Producto alternativo | <a href="#">TCC 6.4/51 RD</a>    |

## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 4.9 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0.1929 inch |
| Altura      | 13.1 mm | Altura (pulgadas)      | 0.5157 inch |
| Anchura     | 119 mm  | Anchura (pulgadas)     | 4.685 inch  |
| Peso neto   | 4.65 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                               |                |                         |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C | Temperatura de servicio | -40 °C...60 °C |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos nominales UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tensión nominal (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Datos generales

|         |                                          |       |      |
|---------|------------------------------------------|-------|------|
| Versión | puede cortarse según el tamaño necesario | Color | rojo |
|---------|------------------------------------------|-------|------|

## Coordinación de aislamiento

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 250 V |
|-----------------|-------|

## Datos de conexión


|                |         |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 6.40 mm |
|----------------|---------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dibujos

### Dimensional drawing



## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                           |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | KT 14                      | Versión                                                   |  |
| Código     | <a href="#">1157820000</a> | Herramientas para cortar, Alicete accionable con una mano |  |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                                                           |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                           |  |

## Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Tipo       | KT ZQV                     | Versión                             |  |
| Código     | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |  |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                     |  |

|            |                            |                     |  |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tipo       | WAW 1 NEUTRAL              | Versión             |  |
| Código     | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools |  |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                     |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                     |  |