Hoja técnica

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	1392390000
Tipo	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto	21 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	M8 = ninguno
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	CuZn
Material de contacto	CuZn	Tensión nominal	30 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C		

Datos técnicos Aspectos generales

Número de polos	3	Codificación	M8 = ninguno
Rosca de conexión	Conector hembra M8, Conector macho M8	Superficie de contacto	bañado en oro
Material capotas	CuZn	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	30 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado



Esquema de conexiones



Esquema de polos



Esquema de polos

