

INLAY CC-M 70/48



Datos generales para pedido

Código	1415940000
Tipo	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	120 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7244 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	76 mm	Anchura (pulgadas)	2.9921 inch
Peso neto	65 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión	Soporte para 3 señalizaciones	Anchura	76 mm
Gama de temperaturas de servicio, max. 130 °C		Gama de temperaturas de servicio, min. -55 °C	

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Ejemplo de uso

