

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, amarillo
Código	1423240000
Tipo	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118227697
Cantidad	1 Pieza

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0354 inch
Anchura	7.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2992 inch
Longitud	13000 mm	Longitud (pulgadas)	511.81 inch
Peso neto	138 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	7.6 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	amarillo	Halógenos	No
Longitud	13000 mm	Material básico	Polyolefin
Caracteres impresos	sin	Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Unidades por rollo	1

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	4.8 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.4 mm	Índice de retractabilidad	2:1
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	Anchura de campo de texto	0 mm
Altura de campo de texto	7.4 mm	diámetro externo del conductor	2.4 - 4.8 mm
Sección de conexión del conductor	0.75 - 4 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos



HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión
Código	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión
Código	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	