

**HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

**Datos generales para pedido**

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 9.5 mm, amarillo
Código	<a href="#">1423260000</a>
Tipo	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118227437
Cantidad	1 Pieza

**HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	1.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0472 inch
Anchura	15.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.5945 inch
Longitud	13000 mm	Longitud (pulgadas)	511.81 inch
Peso neto	259 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	15.1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	amarillo	Halógenos	No
Longitud	13000 mm	Material básico	Polyolefin
Caracteres impresos	sin	Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Unidades por rollo	1

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	9.5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4.8 mm	Índice de retractabilidad	2:1
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	Anchura de campo de texto	0 mm
Altura de campo de texto	14.9 mm	diámetro externo del conductor	4.8 - 9.5 mm
Sección de conexión del conductor	4 - 16 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**



## HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión
Código	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Cantidad	1 ST	

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión
Código	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Cantidad	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos generales para pedido**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	