

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	Ink ribbon
Código	1426210000
Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN)	4050118228823
Cantidad	1 Pieza

RIBBON HSS HF EL 40/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1.5748 inch
Longitud	300000 mm	Longitud (pulgadas)	11811 inch
Peso neto	115 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		