

HDC MDU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Módulo dummy, Número de polos: 0, Sin contactos, Ranuras de conector necesarias: 0.5 |
| Código | 1429040000 |
| Tipo | HDC MDU |
| GTIN (EAN) | 4050118233421 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 34 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.3386 inch |
| Altura | 20.6 mm | Altura (pulgadas) | 0.811 inch |
| Anchura | 7.15 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2815 inch |
| Peso neto | 2.58 g | | |

Temperaturas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Datos generales

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Número de polos | 0 | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Ciclos de enchufado | ≥ 500 | Tipo | Sin contactos |
| Grado de polución | 3 | Material básico | Policarbonato de fibra de vidrio duro |
| Serie | ModuPlug | Ranuras de conector necesarias | 0.5 |

Clasificaciones



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**Módulos eléctricos****Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC MDU | Versión |
| Código | 1429040000 | Módulo dummy, Número de polos: 0, Sin contactos, Ranuras de |
| GTIN (EAN) | 4050118233421 | conector necesarias: 0.5 |
| Cantidad | 1 ST | |