

HDC MHP100 PE MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo de alimentación, 1000 V, 100 A, Número de polos: 1, Conexión crimpada, Macho, Ranuras de conector necesarias: 1
Código	1429090000
Tipo	HDC MHP100 PE MC
GTIN (EAN)	4050118233537
Cantidad	1 Pieza

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	34 mm
Altura	40.1 mm
Anchura	14.5 mm
Peso neto	57 g

Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura (pulgadas)	1.5787 inch
Anchura (pulgadas)	0.5709 inch

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE Conexión crimpada

Datos generales

Número de polos	1
Resistencia del aislamiento	1012 Ω
Tipo	Macho
Grado de polución	3
Serie	ModuPlug
Tensión nominal según UL/CSA	1000 V DC (IEC)
Corriente nominal (DIN EN 61984)	100 A

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500
Categoría de sobretensión	III
Material básico	Policarbonato de fibra de vidrio duro
Tensión nominal (DIN EN 61984)	1000 V
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	8 kV
Ranuras de conector necesarias	1

Versión

Tipo de conexión Conexión crimpada

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 15.0	27-44-02-17



ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 14.0	27-44-02-17

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Contactos crimpados de 100 A



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHP100 M 10	Versión
Código	1435750000	Macho, plata, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MHP100 M 16	Versión
Código	1435760000	Macho, plata, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MHP100 M 25	Versión
Código	1435770000	Macho, plata, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MHP100 M 35	Versión
Código	1435780000	Macho, plata, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
Cantidad	10 ST	

Varios



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridales de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Versión
Código	1480380000	ModuPlug, Herramienta para extraer contactos
GTIN (EAN)	4050118288933	
Cantidad	1 ST	