



### Datos generales para pedido

Versión	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 90 x 8 mm, blanco
Código	<a href="#">1429430000</a>
Tipo	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">THM UR20 WS</a>

**ESO UR20 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	90 mm	Altura (pulgadas)	3.5433 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Peso neto	11.35 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Color de material según código de resistencia	9	
Orientación de la impresión	horizontal y vertical	
Nº por hoja	60	
Anchura	8 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Material básico	Papel	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Hoja de etiquetas
Número de señalizadores por combinación	1 Label sheet = Insert markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Dibujos**

