

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, blanco
Código	1429440000
Tipo	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4050118233872
Cantidad	1 ROL

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	112 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...150 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	70 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	blanco		
Halógenos	No		
Material básico	Cinta de poliéster		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas	
Tamaño del campo para rotulación	30 x 15 mm		
Homologación según UL 969	Sí		
Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...150 °C		
Unidades por rollo	500		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	120 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	12.7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	9.6 mm	Anchura de campo de texto	15 mm
Altura de campo de texto	30 mm	diámetro externo del conductor	9.6 - 12.7 mm
Sección de conexión del conductor	0.75 - 120 mm ²		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Dibujos



THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		