


IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados, fibra óptica

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Latiguillo preparado, crossover, LC Duplex IP20, LC Duplex IP20, 9 µm, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m |
| Código | 1433950150 |
| Tipo | IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118694246 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|----------|---------------------|---------------|
| Longitud | 15 m | Longitud (pulgadas) | 590.5512 inch |
| Peso neto | 109.12 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...75 °C | Temperatura de servicio | -5 °C...75 °C |
| Temperatura de colocación | -5 °C...50 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Clavija de conexión

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Clavija de conexión derecha | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|

Conector derecho

Clavija de conexión derecha LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda LC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado

Fibra óptica

Tipo de fibra Monomodo, OS1


Montaje del cable

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| Diámetro de la funda | 3*6 mm | Color de revestimiento | amarillo |
| Descripción de las normas | I-V(ZN)Y | Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
| Montaje del cable | ZIPCORD | Revestimiento primario | 245.00 µm |
| Diámetro del núcleo | 9 µm | | |


Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

Dibujo detallado



V0 material



SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Versión |
| Código | 1689470001 | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | 7.4 mm, blanco |
| Cantidad | 160 ST | |
| Tipo | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Versión |
| Código | 1730560001 | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | 8.4 mm, blanco |
| Cantidad | 160 ST | |