

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | FrontCom, Marco único, Tapa de metal, Enclavable con llave |
| Código | 1450540000 |
| Tipo | IE-FC-SFM-KEY2 |
| GTIN (EAN) | 4050118255478 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E223801

Dimensiones y pesos

| | | | |
|------------------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 27.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.0827 inch |
| Altura | 134 mm | Altura (pulgadas) | 5.2756 inch |
| Anchura | 67 mm | Anchura (pulgadas) | 2.6378 inch |
| Espesor de pared, mín. | 1 mm | Espesor de pared, máx. | 5 mm |
| Peso neto | 530 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de colocación | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Tipo de producto | Marco único, Tapa de metal, Enclavable con llave | Tipo de protección | IP65, cerrado |
| Tipo de protección (UL) | Type 12 | Material marco | Fundición inyectada de zinc |
| Material tapa | Fundición inyectada de zinc, revestimiento de polvo | | |

Normas generales

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Núm. de certificación (cURus) | E223801 | Núm. de certificado (DNV) | TAA000022B |
| Núm. de certificación (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |


Dibujos

Dibujo acotado



Unidad: mm

Sección del montaje




Unidad: mm

Dibujo acotado



Unidad: in (pulgadas)

Sección del montaje



Unidad: in (pulgadas)

Accesorios para FrontCom Vario



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | IE-FC-PWPC | Versión | |
| Código | 1450820000 | FrontCom, Protección contra contacto, Marco único | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

ClipCard - Sin imprimir - Autoadhesivo



SM es un señalizador MultiCard para el etiquetado de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en los soportes o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Los sistemas de señalización PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida de etiquetas conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Con el sistema PrintJet se consigue una calidad de impresión de alta resistencia como sustituto del grabado
- Para exigencias extremas, se recomienda la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm o 30 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido


| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SM 27/18 K MC NE WS | Versión | |
| Código | 1707270000 | SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 18 x 27 mm, blanco | |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | | |
| Cantidad | 80 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | SM 27/18 K MC NE SI | Versión | |
| Código | 1713760000 | SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 18 x 27 mm, plata | |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | | |
| Cantidad | 80 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SM 27/18 K MC NE GR | Versión | |
| Código | 1073340000 | SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 18 x 27 mm, gris | |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | | |
| Cantidad | 80 ST | | |

Accesorios

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Versión | |
| Código | 1736181044 | ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | enchufable | |
| Cantidad | 200 ST | | |

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo | SDS 0.4X2.5X75 | Versión | |
| Código | 9009030000 | Destornillador, Destornillador | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Accesorios

Destornillador para tornillos de estrella tipo Posidriv



Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo | SDK PZ1 | Versión | |
| Código | 9008530000 | Destornillador, Destornillador | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Matriz de corte rectangular para FrontCom



Las herramientas punzonadoras de Weidmüller son la mejor solución para realizar escotaduras en el armario de distribución.

- Prensaestopas PG
- Prensaestopas M
- Prensaestopas especial

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo | KOK 52 X 91 | Versión | |
| Código | 2008410000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramienta



- La válvula de seguridad protege contra sobrecargas
- Cabeza cilíndrica en ángulo de 90°
- Cabeza angular orientable 360°
- Mango ergonómico con retorno elástico
- Ausencia de atascos con la pieza de desecho gracias a la división triple
- Punzonadora hidráulica de aluminio de alta resistencia (reducción del peso aprox. del 40%)
- El uso de láminas de acero inoxidable reduce considerablemente la vida útil

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo | IE-KO-HAT | Versión | |
| Código | 1966810000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Accesorios

Accesorios para FrontCom Vario



Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | IE-FC-KEY2 | Versión | |
| Código | 2066650000 | FrontCom, Llave de repuesto, Doble marco, otros | |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |