



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Alimentación de conector EE. UU, Tipo B, Conector hembra, US
Código	<a href="#">1450800000</a>
Tipo	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E479233
Núm. de certificación (cURus)	E340886

### Dimensiones y pesos

Peso neto	10.76 g
-----------	---------

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...85 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ	Tensión nominal (AC)	125 V
Material capotas	PA 66	Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
Corriente nominal	15 A		

### Conductores embornables

Tipo de conexión	Conexión por soldadura, FS 4,8 x 0,8	Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	...
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	...	Sección de conexión del conductor, rígido	...
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	...	Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	...

### Datos generales

Tipo de protección	IP20 (parte delantera)	Tipo de conector	Alimentación de conector EE. UU
Lado de conexión	Tipo B		

### Normas generales

Núm. de certificación (cURus)	E340886	Núm. de certificado (DNV)	TAA000022B
Núm. de certificación (UR)	E479233		

### Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ	Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ @ 500 V DC
-------------------------	---------	-----------------------------	---------------------

## Datos técnicos

### Indicación importante


Información de producto Para los conectores hembra estadounidenses es obligatoria la protección contra contacto (accesorios 1491920000 o 1450820000)

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



**Dibujo acotado**



## Accesorios

### con apantallado



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-FC-SP-PWU/2ST	Versión	
Código	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, Placa conectora, con apantallado	
GTIN (EAN)	4050118255270		
Cantidad	1 ST		

### no apantallado



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-FC-IP-PWU/2ST	Versión	
Código	<a href="#">1450700000</a>	FrontCom, Placa conectora, no apantallado	
GTIN (EAN)	4050118255607		
Cantidad	1 ST		
Tipo	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Versión	
Código	<a href="#">1543710000</a>	FrontCom, Placa conectora, no apantallado	
GTIN (EAN)	4050118348927		
Cantidad	1 ST		