

## GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

### Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, rápido, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
Código	<a href="#">1460610000</a>
Tipo	GZ 3.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266702
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	6.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.248 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	6.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.248 inch
Peso neto	2.11 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Color Gris claro

### Datos nominales

Tensión nominal 500 V Corriente nominal 3 A

### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

### Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo Tipo de montaje insertado

### Valores característicos del sistema

Versión Accesorios para fusibles

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		