

Imagen de producto**Similar a la ilustración**

Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, rápido, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
Código	1460650000
Tipo	GZ 12.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266627
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	6.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.248 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	6.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.248 inch
Peso neto	2.11 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Color	Gris claro
-------	------------

Datos nominales

Tensión nominal	500 V	Corriente nominal	12.5 A
-----------------	-------	-------------------	--------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de montaje	insertado
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------

Valores característicos del sistema

Versión	Accesorios para fusibles
---------	--------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		