

VGM25-MS68 EMC 11-20SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Similar a la ilustración**

La sensibilidad cada vez mayor de los componentes electrónicos y el creciente número de frecuencias de interferencias electromagnéticas han llevado a los prensaestopas a desempeñar un importante papel en el diseño de la protección de los sistemas. Este tipo de prensaestopas EMC ofrece protección contra las frecuencias que generan interferencias gracias a la conexión de filtrado de 360°. La junta con dispositivo de bloqueo manual descarga la tensión y ofrece una excelente sujeción de los cables. Además, el prensaestopas que se encuentra cerca de la junta cumple los requisitos de la norma EN 62444. El diseño patentado permite un montaje extremadamente rápido y sencillo.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios
Código	1463720000
Tipo	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
Cantidad	1 Pieza

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Longitud	63.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.5 inch
Peso neto	94.44 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------	--------------------------------------

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	20 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	11 mm
Junta tórica	NBR	Tipo de protección con GWDR	IP68
Gama de temperaturas de servicio, max.	130 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Halógenos	libre de halógenos	Normas	EN 45545-2:2013
calibre de llave	30 mm	Tipo de protección	IP68 - 15 bar
Prensaestopas	M 25, EMV	Material básico	latón, niquelado
Tuerca (externa)	M 25	Longitud de rosca	7.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Accesorios

Herramienta de montaje HDC



Las herramientas profesionales de Weidmüller se han desarrollado en un intenso proceso que parte de los requisitos que marca la práctica. Para la instalación óptima de conectores industriales ofrecemos una gran variedad de útiles herramientas que contribuyen a finalizar el trabajo de forma segura y precisa, como es el caso de nuestras herramientas para soltar contactos, tenazas de prensado, herramientas para fibra óptica, etc.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC FBS TOOL 13-50	Versión
Código	8000015137	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118292947	
Cantidad	1 ST	