

THM EL VIN 25 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Identificación personalizada: EL**

Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la altura al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes.

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 25 x , amarillo
Código	1463810000
Tipo	THM EL VIN 25 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118270013
Cantidad	1 ROL

THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Longitud	30000 mm	Longitud (pulgadas)	1181.1 inch
Peso neto	139 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato
-----------	--------------------------

Nº por hoja	1
-------------	---

Procedimiento de impresión	Termotransferencia
----------------------------	--------------------

Versión	Continuo, autoadhesivo
---------	------------------------

Grado inflamabilidad según UL 94	HB
----------------------------------	----

Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
--	-------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	amarillo
-------	----------

Halógenos	Sí
-----------	----

Longitud	30000 mm
----------	----------

Material básico	Cinta de vinilo
-----------------	-----------------

Caracteres impresos	sin
---------------------	-----

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
--	------------------	----------------------

Homologación según UL 969	No
---------------------------	----

Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
----------------------	--

Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers
---	-------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Unidades por rollo	1
--------------------	---

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	Sí
-----------	----

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	