

STRIPAX ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	1468880000
Tipo	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Cantidad	1 Pieza

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm
Altura	99 mm
Anchura	190 mm
Peso neto	174.63 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura (pulgadas)	7.4803 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo Herramienta para desaislar

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductores rígidos y flexibles con aislamiento libre de halógenos
Zona de desaislado AWG, máx.	10 AWG
Longitud de desaislado, máx.	25 mm

Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm ²
Zona de desaislado AWG, mín.	24 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²

Sección de conexión del conductor, min. 0.25 mm²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Dibujos



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso




TYPE THHN

ALOPEN FREE 2.5MM² H07Z-K

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	ERME SPX UL	Versión
Código	1471390000	Accesorios, Portacuchillas
GTIN (EAN)	4050118278248	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX UL	Versión
Código	2571500000	Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto
GTIN (EAN)	4050118582123	
Cantidad	1 ST	