

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">1468880000</a>
Tipo	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Cantidad	1 Pieza

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	99 mm	Altura (pulgadas)	3.8976 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	176 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar
--------------------------	----------------------------

### Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductores rígidos y flexibles con aislamiento libre de halógenos	Sección del conductor (Potencia de corte)	6 mm <sup>2</sup>
Zona de desaislado AWG, máx.	10 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	24 AWG
Longitud de desaislado, máx.	25 mm	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 0.25 mm <sup>2</sup>			

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX ULTIMATE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Accesorios/piezas de repuesto



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	ERME SPX UL	Versión
Código	<a href="#">1471390000</a>	Accesorios, Portacuchillas
GTIN (EAN)	4050118278248	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE KLBC SPX UL	Versión
Código	<a href="#">2571500000</a>	Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto
GTIN (EAN)	4050118582123	
Cantidad	1 ST	