

SAI-ADAPT-M8/M12 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M8 / M12
Código	1473460000
Tipo	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Cantidad	1 Pieza

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



RoHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto 12.32 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

Datos de conexión

Salida individual 1 - conector enchufable Conector macho M8

Par de apriete M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Salida individual 2 - conector enchufable Conector hembra M12

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos 3 Codificación M12 = codificación A, M8 = ninguno

Tensión nominal 24 V

Tipo de protección IP67

Grado de polución 3

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Datos generales

Número de polos 3 Codificación M12 = codificación A, M8 = ninguno

Rosca de conexión M8 / M12

Tensión nominal 24 V

Tipo de protección IP67

Grado de polución 3

Conexión 1 M8/M12

Conexión 2 Tornillo

diámetro externo del conductor -

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0 EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

