Hoja técnica

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M8 / M12
Código	1473460000
Tipo	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto	12.32 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Datos de conexión

Salida individual 1 - conector enchufable	Conector macho M8	Salida individual 2 - conector enchufable	Conector hembra M12
Par de apriete	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	M12 = codificación A, M8 = ninguno
Tensión nominal	24 V	Tipo de protección	IP67
Grado de polución	3		

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Datos generales

Número de polos	3	Codificación	M12 = codificación A, M8 = ninguno
Rosca de conexión	M8 / M12	Tensión nominal	24 V
Tipo de protección	IP67	Grado de polución	3
Conexión 1	M8/M12	Conexión 2	Tornillo
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

