


### Similar a la ilustración



- en bolsa de plástico
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
Código	<a href="#">1476280000</a>
Tipo	H2,5/15D BL SP
GTIN (EAN)	4050118282887
Cantidad	100 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E354986

### Dimensiones y pesos

Peso neto	0.15 g
-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color azul	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	4.2 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	15.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	10 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 mm <sup>2</sup>	Color	DIN

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

**Dibujo**

