

**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Convertidores de corriente para reequipamiento****Características:**

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

**Datos generales para pedido**

Versión	Corriente principal: 100 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1.25 VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	<a href="#">1482010000</a>
Tipo	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
GTIN (EAN)	4050118290851
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

## KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	68 mm	Profundidad (pulgadas)	2.6772 inch
Altura	64.5 mm	Altura (pulgadas)	2.5394 inch
Anchura	41.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.6378 inch
Peso neto	260 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-5 °C...50 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	---------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Características eléctricas

Clase de exactitud	3	Corriente secundaria	0...1 A
Carga	1.25 VA	Corriente principal	100 A

## Características técnicas

Longitud de cable	2.5 m	Tipo de protección	IP20
Clase de aislamiento	E	Intensidad permanente a temperatura nominal	1,2 x Inominal
Frecuencia nominal			50 Hz

## Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	18.50 mm
Lugar de instalación	Uso en interiores		

## Coordenadas de aislamiento

Norma	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Clase de exactitud	3
-------	--------------------------------------	--------------------	---

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**