



Insertos USB para FrontCom®

### Datos generales para pedido

Versión	Conector USB, Conector para base, tipo A
Código	<a href="#">1487920000</a>
Tipo	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E471884

### Dimensiones y pesos

Peso neto 1 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Temperatura de colocación Humedad 0...93 % de humedad rel.

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de producto Conector USB Tipo de protección IP67 con carcasa

### Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB A
Descripción del artículo	Conector para base, tipo A	Modo de conexión	Tipo A
Color	negro	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Material capotas	PC UL 94 V0	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°;
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 1500

### Normas generales

Núm. de certificado (DNV) TAA000022B Conector norma IEC 61076-3-107  
N.º de certificado (cULus) E471884

### Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado ≥ 500 V DC  
Resistencia del aislamiento ≥ 1000 MΩ Capacidad de carga hasta 90 °C 3 A

### Indicación importante

Información de producto Insertos USB para FrontCom®

### Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121  
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90


**Datos técnicos**

ECLASS 15.0

27-44-03-90

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



## Accesorios

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión	
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5	
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> , rojo	
Cantidad	100 ST		