

**IE-BI-USB-3.0-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor USB, Conecotor para base, tipo A
Código	<b>1487920000</b>
Tipo	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Cantidad	1 Pieza

**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E471884

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	1 g
-----------	-----

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Tipo de producto	Conector USB	Tipo de protección	IP67 con carcasa
------------------	--------------	--------------------	------------------

**Datos generales**

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB A
Descripción del artículo	Conector para base, tipo A	Modo de conexión	Tipo A
Color	negro	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Material capotas	PC UL 94 V0	Apantallamiento	Caja envolvente de 360&deg;
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 1500

**Normas generales**

N.º de certificado (DNV)	TAA000022B	Conector norma	IEC 61076-3-107
N.º de certificado (cULus)	E471884		

**Propiedades eléctricas**

Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 500 V DC
Resistencia del aislamiento	≥ 1000 MΩ	Capacidad de carga hasta 90 °C	3 A

**Indicación importante**

Información de producto	Insertos USB para FrontCom®
-------------------------	-----------------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

## **Datos técnicos**

ECLASS 15.0

27-44-03-90

---



## IE-BI-USB-3.0-A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado



**Accesorios****Terminal enchufable plano hembra**

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

Tipo	L1F 1,5F288 R	Versión
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos,Conektor de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> ,rojo
Cantidad	100 ST	