

## HSS 3.2-9.5 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 9.5 mm, amarillo
Código	<a href="#">1489570000</a>
Tipo	HSS 3.2-9.5 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299199
Cantidad	1 Pieza

## HSS 3.2-9.5 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E366310

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura	15.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.5945 inch
Longitud	13000 mm	Longitud (pulgadas)	511.81 inch
Peso neto	182 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...135 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	15.1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	amarillo	Halógenos	Sí
Longitud	13000 mm	Material básico	Polyolefin
Caracteres impresos	sin	Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	9.5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	3.2 mm	Índice de retractabilidad	3:1
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	Anchura de campo de texto	0 mm
Altura de campo de texto	14.9 mm	diámetro externo del conductor	3.2 - 9.5 mm
Sección de conexión del conductor	4 - 16 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Dibujos**



## HSS 3.2-9.5 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión	
Código	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión	
Código	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Cantidad	1 ST		
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión	
Código	<a href="#">1357430000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160253		
Cantidad	1 ST		