

KQIG-M4/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Conecotor de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
Código	1491270000
Tipo	KQIG-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118301342
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	1.61 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
---	-------------------

Sección de conexión del conductor	6 mm ²
-----------------------------------	-------------------

Material/plástico	PC
-------------------	----

Color de identificación	amarillo
-------------------------	----------

Diámetro exterior del vástagos (d3)	8 mm
-------------------------------------	------

Diámetro interior de la brida (d2)	4.3 mm
------------------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²

Aislamiento	disponible
-------------	------------

Orificio	C 4
----------	-----

Diámetro interior del vástagos (d1)	3.6 mm
-------------------------------------	--------

Longitud de conexión (l)	21 mm
--------------------------	-------


Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6.4 mm
---	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92

ETIM 7.0	EC001059
ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 14.0	27-40-02-92

Dibujos



Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo