

KQIG-M6/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Conecotor de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Código	1491340000
Tipo	KQIG-M6/-10
GTIN (EAN)	4050118301304
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	3.11 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	10 mm ²
---	--------------------

Sección de conexión del conductor	10 mm ²
-----------------------------------	--------------------

Material/plástico	PA
-------------------	----

Color de identificación	rojo
-------------------------	------

Diámetro exterior del vástagos (d3)	10.8 mm
-------------------------------------	---------

Diámetro interior de la brida (d2)	6.5 mm
------------------------------------	--------

Sección de conexión del conductor, min.	10 mm ²
---	--------------------

Aislamiento	disponible
-------------	------------

Orificio	C 6
----------	-----

Diámetro interior del vástagos (d1)	4.5 mm
-------------------------------------	--------

Longitud de conexión (l)	24.6 mm
--------------------------	---------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	8 mm
---	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------


ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-92
-------------	-------------

Dibujos



Accesorios**Herramientas**

Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	