

## KQIG-M6/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">1491350000</a>
Tipo	KQIG-M6/-16
GTIN (EAN)	4050118300987
Cantidad	50 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 5.84 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Conector

Sección de conexión del conductor, max. 16 mm<sup>2</sup> Sección de conexión del conductor, min. 16 mm<sup>2</sup>

Sección de conexión del conductor 16 mm<sup>2</sup> Aislamiento disponible

Material/plástico PA Orificio C 6

Color de identificación azul Diámetro interior del vástago (d1) 5.8 mm

Diámetro exterior del vástago (d3) 11 mm Longitud de conexión (l) 32.2 mm

Diámetro interior de la brida (d2) 6.5 mm Diámetro interior de la abrazadera (d4) 11 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-92

ECLASS 15.0 27-40-02-92

Dibujos



## KQIG-M6/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453810000</a>	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Tipo	HPG 60	Versión
Código	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
Cantidad	1 ST	