

KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conejero de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Código	1491410000
Tipo	KSI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301632
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.1 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²
---	---------------------

Sección de conexión del conductor	2.5 mm ²
-----------------------------------	---------------------

Material/plástico	PC
-------------------	----

Color de identificación	azul
-------------------------	------

Longitud 2 (l2)	14 mm
-----------------	-------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4.5 mm
---	--------

Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm ²
---	---------------------

Aislamiento	disponible, PC
-------------	----------------

Longitud 1 (l1)	27 mm
-----------------	-------

Diámetro interior del vástago (d1)	2.3 mm
------------------------------------	--------

Diámetro exterior del vástago (d3)	1.9 mm
------------------------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------


ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-92
-------------	-------------

Dibujos



Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo