



Conejero de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,16 mm ² ,16 mm ²
Código	1491440000
Tipo	KSI/-16
GTIN (EAN)	4050118301427
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	4.86 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	16 mm ²	Sección de conexión del conductor	16 mm ²
---	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Aislamiento	disponible, PA
-------------	----------------

Longitud 1 (l1)	40.7 mm
-----------------	---------

Diámetro interior del vástago (d1)	5.8 mm
------------------------------------	--------

Diámetro exterior del vástago (d3)	2.5 mm
------------------------------------	--------

Material/plástico	PA
-------------------	----

Color de identificación	azul
-------------------------	------

Longitud 2 (l2)	13.5 mm
-----------------	---------


Diámetro interior de la abrazadera (d4)	9.1 mm
---	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-92
-------------	-------------



Accesorios

Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	HPG 60	Versión
Código	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión
Cantidad	1 ST	crimpada oval
Tipo	EPG 60	Versión
Código	2453810000	Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM,
Cantidad	1 ST	Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval