

**Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,rojo
Código	<a href="#">1492070000</a>
Tipo	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301953
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-31T00:00:00+02:00

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	1.3 g
-----------	-------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm <sup>2</sup>
---	-------------------	---

Sección de conexión del conductor	1 mm <sup>2</sup>	Aislamiento	Totalmente aislado
-----------------------------------	-------------------	-------------	--------------------

Material/plástico	PVC	Longitud 1 (l1)	27 mm
-------------------	-----	-----------------	-------

Color de identificación	rojo	Ø polo/conector macho	4 mm
-------------------------	------	-----------------------	------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

**Dibujos**

