

KQI-M3/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Conejero de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Código	1492170000
Tipo	KQI-M3/-1
GTIN (EAN)	4050118302035
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.6 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	1 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²
---	-------------------	---

Sección de conexión del conductor	1 mm ²
-----------------------------------	-------------------

Material/plástico	PC
-------------------	----

Color de identificación	rojo
-------------------------	------

Diámetro exterior del vástagos (d3)	6 mm
-------------------------------------	------

Diámetro interior de la brida (d2)	3.2 mm
------------------------------------	--------

Aislamiento	disponible
-------------	------------

Orificio	M 3
----------	-----

Diámetro interior del vástagos (d1)	1.6 mm
-------------------------------------	--------


Longitud de conexión (l)	17 mm
--------------------------	-------

Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4 mm
---	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Dibujos



Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo