

KQI-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Conecador de cables aislado en PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| Código | 1492390000 |
| Tipo | KQI-M6/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302509 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 1.89 g |
|-----------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Conector

| | |
|---|-------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm ² |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sección de conexión del conductor | 6 mm ² |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|----|
| Material/plástico | PC |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------------|----------|
| Color de identificación | amarillo |
|-------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Diámetro exterior del vástagos (d3) | 11 mm |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Diámetro interior de la brida (d2) | 6.5 mm |
|------------------------------------|--------|

| |
|---|
| Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ² |
|---|

| | |
|-------------|------------|
| Aislamiento | disponible |
|-------------|------------|

| | |
|----------|-----|
| Orificio | M 6 |
|----------|-----|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Diámetro interior del vástagos (d1) | 3.6 mm |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Longitud de conexión (l) | 23 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|---|--------|
| Diámetro interior de la abrazadera (d4) | 6.4 mm |
|---|--------|

Clasificaciones

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001059 |
|----------|----------|


| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001059 |
|-----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
|-------------|-------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
|-------------|-------------|

Dibujos



Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versión |
| Código | 9202850000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad | 1 ST | Crimpado paralelo |